




RFID 태그

ID-TAG/D50x3, 0/0 2528 bit



어플리케이션

동작온도 (액티브)	[°C]	-40...85
피크 온도 (패시브)	[°C]	90

전기적 데이터

작동 주파수	[MHz]	13,56
메모리 용량	[bit]	1024
메모리 타입		EEPROM
칩 타입		ICODE SLIX
블록 수효		28
블록 크기:	[Byte]	4
고유한 식별 번호 (UID)	[Byte]	8
RFID 표준		ISO 15693
최대 읽기 주기		무제한
최대 쓰기 주기		100000

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
저장온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
라디오 주파 인증		ISO 15693

기계적 데이터

무게	[g]	11,55
마운팅 타입		비금속 재질에 설치; (고정 나사; 표면에 붙임)
크기	[mm]	Ø 50 / L = 3
재질		PPA 흑색

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E80384



RFID 태그

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

추가 자료

비금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190