




RFID 태그

ID-TAG/Tear Shape/06



어플리케이션

어플리케이션	실시되는 컨베이어 시스템에서 제조 공정에 있는 제품 코드화	
동작온도 (액티브)	[°C]	-25...55
피크 온도 (패시브)	[°C]	75

전기적 데이터

작동 주파수	[MHz]	13,56
메모리 용량	[bit]	896
메모리 타입		EEPROM
칩 타입		ICODE SLIX
블록 수효		28
블록 크기:	[Byte]	4
고유한 식별 번호 (UID)	[Byte]	8
RFID 표준		ISO 15693
최대 읽기 주기		무제한
최대 쓰기 주기		100000

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...55
저장온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 66

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
라디오 주파 인증		ISO 15693

기계적 데이터

무게	[g]	21
마운팅 타입		비금속 재질에 설치; (고정 아일렛 (eyelet))
크기	[mm]	40 x 31 x 4,8
재질		ABS

비고

포장당	5 갯수
-----	------



RFID 태그

ID-TAG/Tear Shape/06

추가 자료

비금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80