


RFID 태그

ID-TAG/12X2.3/06



어플리케이션

동작온도 (액티브)	[°C]	-40...90
피크 온도 (패시브)	[°C]	90

전기적 데이터

작동 주파수	[MHz]	13,56
메모리 용량	[bit]	896
메모리 타입		EEPROM
칩 타입		Vigo
블록 수효		32
블록 크기:	[Byte]	4
고유한 식별 번호 (UID)	[Byte]	8
RFID 표준		ISO 15693
최대 읽기 주기		무제한
최대 쓰기 주기		100000

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...90
저장온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 68

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
라디오 주파 인증		ISO 15693

기계적 데이터

무게	[g]	5,5
마운팅 타입		금속 및 비금속 재질에 설치; (표면에 붙임 ; 금속에 설치하는 경우 표면의 그레이 측면에 마운팅)
크기	[mm]	Ø 12,3 / L = 2,1
재질		PPS 흑색; 에폭시 수지 포팅됨

비고

포장당		10 갯수
-----	--	-------



RFID 태그

ID-TAG/12X2.3/06

추가 자료

비금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	-

금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-