




스플리터 박스

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12



작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67



스플리터 박스

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

테스트 / 인증서		
UL 인증서	Enclosure type	Type 1
기계적 데이터		
무게	[g]	252,5
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
포트 스플리터 박스 수		6
커넥터 타입		M12
액세서리		
구성 부품		보호 마개: 2
		라벨: 6
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		
전기적 연결 - 연결부		
커넥터: 1 x M23; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		



스플리터 박스

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

연결부

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⊥	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C