


스플리터 박스

ZDO6H050MSS0005H09



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67; IP 68

테스트 / 인증서

UL 인증서	Enclosure type	Type 1
--------	----------------	--------



스플리터 박스

ZDO6H050MSS0005H09

기계적 데이터		
무게	[g]	604,5
크기	[mm]	22 x 54 x 100
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
포트 스플리터 박스 수		6
커넥터 타입		M12
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	구부러짐 간격	> 2 Mio.
액세서리		
구성 부품		보호 마개: 2
		라벨: 6
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		



스플리터 박스

ZDO6H050MSS0005H09

연결부

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색