




어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67; IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	937
크기	[mm]	18 x 54 x 82
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA



스플리터 박스

ZDO4H050MSS0010H07

포트 스플리터 박스 수	4	
커넥터 타입	M12	
적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	구부러짐 간격	> 2 Mio.


액세서리		
구성 부품	보호 마개: 2	
	라벨: 4	

비고		
포장당	1 갯수	

전기적 연결		
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm





스플리터 박스

ZDO4H050MSS0010H07

연결부

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
WH =	흰색
YE =	황색