




어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스	II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]	4
최대 전류 부하 합계 [A]	12


작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
주변 온도 (이동) [°C]	-5...60
보호등급	IP 67; IP 68



스플리터 박스

ZDO8H050MSS0010H19

기계적 데이터		
무게	[g]	1575,5
크기	[mm]	22 x 54 x 127
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M12
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s ² 임
	구부러짐 간격	> 2 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 30 °/m
액세서리		
구성 부품		보호 마개: 2
		라벨: 8
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		



연결부

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색