


스플리터 박스

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC/DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67; IP 68

테스트 / 인증서

UL 인증서	Enclosure type	Type 1
--------	----------------	--------




스플리터 박스

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

기계적 데이터		
무게	[g]	1470,5
크기	[mm]	22 x 54 x 100
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
포트 스플리터 박스 수		6
커넥터 타입		M12
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	구부러짐 간격	> 2 Mio.

액세서리	
구성 부품	보호 마개: 2
	라벨: 6

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그	
커넥터: 1 x M23, 7자형; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm 	



스플리터 박스

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

연결부

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⏏	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm

