




버전에 따라 일부 LED가 비활성됨



어플리케이션		
디자인		AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
어플리케이션		식품산업계에서의 위생 및 습기영역
전기적 데이터		
보호 클래스		III
과전류 감지		yes; (4400 mA ± 200 mA)
AS-I 작동		
동작 전압	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
전류소모	[mA]	4000; (AS-i)



패시브형 전원 배전

ProcessLine 8SB IP69K

추가 전압 공급	[V]	15...30 DC; (AUX)
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link 작동		
동작 전압	[V]	20...30 DC; (US)
전류소모	[mA]	4000; (US)
추가 전압 공급	[V]	20...30 DC; (UA)
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량	[mA]	4000; (UA)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
저장온도	[°C]	-25...85
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000
보호등급		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K)
보호등급 (NEMA 250)		6P
오염정도		2
화학적분 매체	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
테스트 / 인증서		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	
진동 내구성	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[년 (해)]	379
기계적 데이터		
무게	[g]	391,2
크기	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
재질		하우징: PA 회색; 커넥터: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색 AS-i / AUX / US / UA
	오류	LED, 적색
전기적 연결		
모듈 연결		M12
비고		
포장당		1 갯수



패시브형 전원 배전

ProcessLine 8SB IP69K

전기적 연결 - Power IN

커넥터: M12; 코딩: A; 조임 토크: 0,6...0,8 Nm



AS-I 작동


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link 작동

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

전기적 연결 - Power OUT

커넥터: M12; 코딩: A; 조임 토크: 0,6...0,8 Nm



AS-I 작동 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link 작동 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.