


AS-Interface 모듈

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5211

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 135
최대 전류 부하 합계 [A]	2
내장된 watchdog	아니오

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 릴레이 출력 수: 2
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS-Interface 모듈

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

출력						
전기적 디자인		AS-i				
전압 레인지 DC [V]		24; (PELV 준수; M12-커넥터)				
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력		1000; (DC-12)				
릴레이 출력 수		2				
쇼트 방지		아니오				
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes				
작동 조건						
주변온도 [°C]		-25...85				
보호등급		IP 67				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
		EN 50178				
AS-i 특성값						
AS-i-프로필		S-3.0				
AS-i I/O 구성 [hex]		3				
AS-i ID 코드 [hex]		0				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		소켓	I-1	I-1	O-3	O-4
		핀	4	2	4	4
기계적 데이터						
마운팅 타입		AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함				
재질		PBT				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동		LED, 녹색		
		동작원리		LED, 황색		
비고						
비고		입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.				
포장당		1 갯수				
전기적 연결						
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:						
커넥터: M12; 코딩: A						
커넥터: M12; 코딩: A						
						
1	외부 전압 +					
3	외부 전압 -					