


AS-Interface 모듈

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5211

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 135
최대 전류 부하 합계	[A]	2
내장된 watchdog		아니오

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급	[V] 20...30
입력의 최대 총 정격전류	[mA] 100
입력 전류 높음	[mA] > 5
입력 전류 낮음	[mA] < 1,5
스위칭 레벨 높음	[V] > 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS-Interface 모듈

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

출력					
전기적 디자인	AS-i				
디지털 출력 수	2				
회로	PNP				
전압 레인지 DC [V]	24; (PELV 준수; M12-커넥터)				
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	1000				
쇼트 방지	yes				
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes				
작동 조건					
주변온도 [°C]	-25...85				
보호등급	IP 67				
테스트 / 인증서					
EMC	EN 50295				
AS-i 특성값					
AS-i-프로필	S-3.0				
AS-i I/O 구성 [hex]	3				
AS-i ID 코드 [hex]	0				
AS-i-증명서	04201				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	소켓	I-1	I-2	O-3	O-4
	핀	2+4	2+4	4	4
기계적 데이터					
마운팅 타입	AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함				
재질	PBT				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동	LED, 녹색			
	동작원리	LED, 황색			
비고					
비고	입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.				
포장당	1 갯수				



AS-Interface 모듈

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:

커넥터: M12; 코딩: A
커넥터: M12; 코딩: A



1	외부 전압 +
3	외부 전압 - 입력
1	센서 공급 L+
2+4	전산자료 입력 내부 브리지됨
3	센서 공급 L-