




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2024

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 호스연결 Ø 8 mm
- 2 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 150
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 공압 출력 수: 2
--------------	-------------------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	100
입력 전류 높음 [mA]	> 3
입력 전류 낮음 [mA]	< 1,5
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

공압 출력 수	2					
작동 조건						
주변온도	[°C]	0...55				
주변온도에 대한 참고사항		특수 압축공기 처리: < 0 °C				
보호등급		IP 65				
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
AS-i 특성값						
AS-i-프로필		S-3.F				
AS-i I/O 구성		[hex] 3				
AS-i ID 코드		[hex] F				
AS-i-증명서		10501				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		입력 / 출력	I-1	I-2	O-3	O-4
기계적 데이터						
마운팅 타입		나사식 마운팅				
재질		PBT				
공압 시스템		2 x 3/2-way 시트 밸브				
동작 압력 레인지		[bar] 2...8				
동작 압력 레인지		[MPa] 0,2...0,8				
작업 압력 레인지에 주의		가능한 압력 절정점을 포함하여				
6/5 bar일때 공기 양		[l/min] 350				
6/0 bar일때 공기 양		[l/min] 550				
압력공기 안정성		필터됨 (5 µm); 윤활식 (ISO-VG10) 또는 윤활식이 아님				
튜브 피팅		Legris LF 3000/8				
배기		통합된 필터를 가진 배기				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동			LED, 녹색	
		동작원리			LED, 황색	
전기적 연결						
모듈 연결		평형 케이블				
비고						
비고		"다운로드"에서 압축공기 및 EMC/ESD에 관련된 주의사항을 참조하십시오.				
포장당		1 갯수				



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

전기적 연결

모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:

커넥터: M12; 코딩: A

1	입력
2+4	센서 공급 L+
3	전산자료 입력 내부 브리지됨
5	센서 공급 L-