




어플리케이션		
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬	
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	10...30 DC
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2
최대 전류 부하 합계	[A]	6
출력		
전기적 디자인	PNP	




스플리터 박스

ZDOAF03BMSS0005H12

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	565,7
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수		10
커넥터 타입		M8
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	10 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
액세서리 (옵션)	보호 캡: 2 x M8, E73005	
	라벨: 11	
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함		
		

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
GN =	청색
GY =	녹색
PK =	회색
RD =	분홍색
VT =	적색
WH =	보라색
YE =	흰색
	황색