




AS 인터페이스 범용 모듈

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



1 라벨링을 위한 패널



어플리케이션

어플리케이션	필드 설치
--------	-------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	230
최대 전류 부하 합계 [A]	4
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
입력 전류 높음 [mA]	> 5
입력 전류 낮음 [mA]	< 3
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

디지털 출력 수	4
회로	PNP



AS 인터페이스 범용 모듈

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

전압 레인지 DC	[M]	24; (PELV 준수)
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA]	1000; (DC-12 / DC-13)
쇼트 방지		yes
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
엑추에이터 공급 출력		AUX

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i 특성값

AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4				
AS-i-프로필	S-7.F.F				
AS-i I/O 구성	[hex]	7			
AS-i ID 코드	[hex]	F.F			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	양방향성	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
파라미터 비트(매개변수 단위) 의 편입	파라미터 단 위	동작원리			
	P0	모든 출력용 : watchdog	활성화됨	* /	비활성화됨
	P1	사용되지 않 음			
	P2	사용되지 않 음			
	P3	사용되지 않 음			

기계적 데이터

무게	[g]	317
마운팅 타입	외부전압을 가진 흑색 평형 케이블 또는 SC 나사형태 하단부에 대한 AS-i 인터페이스	
재질	PA 6-GF30; 스텐레스 (1.4305 / 303)	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	동작원리	LED, 황색

전기적 연결

모듈 연결	평형 케이블
-------	--------

비고

비고	입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이지 클램프:

모듈 하단부에 접점 핀, FK-E / PG: