




AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈
SmartL25 4DI C



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 어드레싱 소켓
- 3 DIN 레일 어댑터



어플리케이션	
어플리케이션	컨트롤 캐비닛에 설치
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	50
추가 전압 공급 [V]	20...30 DC; (AUX)
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA]	600; (AUX)
입력 / 출력	
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
입력	
디지털 입력 수	4
디지털 입력의 입력 회로	PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
입력의 센서 공급	AUX
전압 공급 [V]	18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	500
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11



AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

SmartL25 4DI C

쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes			
작동 조건					
주변온도	[°C]	-25...70			
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)			
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000			
보호등급		IP 20			
오염정도		2			
테스트 / 인증서					
EMC		EN 61000-6-2			
		EN 62026-2			
		EN 50581			
MTTF	[년 (해)]	485			
조언		디바이스는 분리된 소스로 부터 공급되어야 합니다. ; 본 전압 소스는 UL에 기록된 보조 퓨즈를 보유해야 합니다. ; 대안으로 class 2 파워서플라이를 사용하여 AUX에 공급될 수 있습니다.			
AS-i 특성값					
AS-i 버전		2.11; 3.0			
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓			
주소 지정 모드 확장		yes			
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4			
AS-i-프로필		S-0.A.E			
AS-i I/O 구성	[hex]	0			
AS-i ID 코드	[hex]	A.E			
AS-i-증명서		39402			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	I-1	I-2	I-3	I-4
기계적 데이터					
무게	[g]	142			
마운팅 타입		하중선로 조립			
재질		PC-GF20			
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	스위칭 상태			LED, 황색 I1...I4	
	작동			LED, 녹색 AS-i, AUX	
	오류			LED, 적색	
액세서리					
액세서리 (옵션)		커넥터			
비고					
포장당		1 갯수			



전기적 연결

핀 헤더:

연결부

I-	I-	E+	E-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	센서 공급 +24V
I-	센서 공급 0V
E+	외부의 센서공급 +24V
E-	외부의 센서공급 0V
I1...I4	스위치 입력 센서 1...4