


AS-Interface 모듈용 하단부

EEMS-Base FC Address.socket

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5011

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 접지선 (다른 무선통신들이 방해받지 않도록 하기 위해 있는 철선)
2 어드레싱 소켓

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
추가 전압 공급	[V]	24 DC

출력

전기적 디자인	AS-i
접촉 부하	< 2 A

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급	IP 67; (사용된 상단부에 의존: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i 특성값

AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓
-----------	---------

기계적 데이터

하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
크기	[mm]	45 x 80 x 20
재질	PBT	

비고

비고	접지 리드에 권장되는 슬리브: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 모듈 하단부는 M12 소켓의 핀 5가 기능성 접지에 연결된 상단부 부품과 함께 사용될 수 있습니다 (FE).	
----	---	--



AS-Interface 모듈용 하단부

EEMS-Base FC Address.socket

포장당

1 갯수

전기적 연결

모듈 상단부에서 점촉점 :

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀로지: