


AC508A



빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DO II 3D



어플리케이션		
어플리케이션	AS-i ATEX 모듈	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	50
최대 전류 부하 합계	[A]	2
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 4	
출력		
디지털 출력 수		4
회로		PNP
전압 레인지 DC	[V]	15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통합)
각각의 출력에 대한 전기 적재	[mA]	1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))
쇼트 방지		yes
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 50
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50	



빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DO II 3D		EN 50295				
EMC		IEC 61000-6-2				
MTTF		[년 (해)]		211		
AS-i 특성값						
AS-i 버전		2.11; 3.0				
AS-i 어드레싱		어드레싱 소켓				
주소 지정 모드 확장		아니오				
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4				
AS-i-프로필		S-8.0.E				
AS-i I/O 구성		[hex]		8		
AS-i ID 코드		[hex]		0.E		
AS-i 인증서 보유중		yes				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		출력	1	2	3	4
		소켓	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		핀	4	2 4	4	2 4
기계적 데이터						
무게		[g]		228,5		
마운팅 타입		AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨				
재질		PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동		LED, 녹색		
		오류		LED, 적색		
		동작원리		LED, 황색		
전기적 연결						
모듈 연결		평형 케이블				
액세서리						
구성 부품		하단부				
액세서리 (옵션)		보호 캡: M12, E73004				
		하우징 충격보호: E7000A				
비고						
비고		기계적 보호가 구현되어야 합니다.				
		그렇지 않은 경우 충격 방지 하우징 (E7000A)과 함께 유닛이 설치되어야 합니다.				
포장당		1 갯수				

AC508A




빠른 마운팅 기술을 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DO II 3D

전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀로지: 3 방향 가능함

연결부




AC508A



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DO II 3D

커넥터: M12; 코딩: A



출력	
소켓 O-1/2	
1	사용되지 않음
2	스위치 출력 2
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 1
5	사용되지 않음
소켓 O-2	
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 2
5	사용되지 않음
소켓 O-3/4	
1	사용되지 않음
2	스위치 출력 4
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 3
5	사용되지 않음
소켓 O-4	
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 4
5	사용되지 않음