


EVC475



접속 케이블

VDOAF030MSS02,5H03STGF030MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 50 AC / < 60 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	3

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)		cULus: ...80
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게	[g]	69,9
크기	[mm]	10 x 10 x 36
재질		하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질		황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬		yes

접속 케이블

VDOAF030MSS02,5H03STGF030MSS

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm



전기적 연결

케이블: 2,5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm

