


IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link module 4 DI M8 IP 67



전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	50

센서 공급 US

포트당 정격전류	[A]	0,1
----------	-----	-----

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수		4
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력전기 한계	[mA]	15
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	789



IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

IO-Link Device		
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
SIO 모드	아니오	
프로세스 데이터 바이너리	32	
최소 프로세스 주기시간	[ms]	2,9
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
저장온도	[°C]	-25...85
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)
보호등급	IP 67	
보호등급 (NEMA 250)	6P	
화학성분 매체	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
기계적 데이터		
무게	[g]	105,5
재질	PBT; 소켓: 황동 니켈도금함; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM)	
씰링 재질	플루오르 탄성고무 (FKM)	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색
액세서리		
구성 부품	라벨링을 위한 패널	
액세서리 (옵션)	보호 마개: 2	
	보호 캡: M8, E73005	
비고		
비고	NFPA 79 어플리케이션에서만 사용	
	디바이스는 IO-Link 사양 V1.1.2로 작동되어야 합니다.	
	IO-Link 케이블의 최대 케이블 길이는 20m 입니다.	
포장당	1 갯수	

AL2410



IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

전기적 연결 - IO-Link

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



	IO-Link
1	L +
2	사용되지 않음
3	L -
4	C/Q / IO-Link

전기적 연결 - 입력

커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 씬링: 플루오르 탄성고무 (FKM)



	입력 X1.0...X1.3
1	센서 공급 +24 V
3	센서 공급 -
4	전산자료 입력