


ANT421



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF GNRWIDUS03



어플리케이션

어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 일본; 중국; 대만; 인도; 대한민국; 싱가포르; 우크라이나
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압	[V]	19,2...28,8 DC; (단지 DTE10x 평가 유닛을 통하하여만 공급됨 (EN 60950-1 준수))
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스		III
작동 주파수	[MHz]	13,56
RFID 표준		ISO 15693

범위

거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면	[mm]	180
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면	[mm]	90
ID-tag에 대한 간격	[mm]	30 mm 코인 태그와 연관됨; I- : CODE SLI ≤ 40

인터페이스

통신 인터페이스	DATA / DTE10x
----------	---------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, 지속적인)
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[년 (해)]	509,62

기계적 데이터

무게	[g]	94
하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅

ANT421



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF GNRWIDUS03

크기	[mm]	M18 x 1 / L = 50
스레드 지정		M18 x 1
재질		하우징: 스텐레스; 보호 커버: PPS; LED 윈도우: PEI

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색

액세서리


구성 부품	너트 2 x M18 x 1
-------	----------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

