


ANT513



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED 황색
- 2 LED 녹색



어플리케이션

어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 일본; 중국; 대만; 인도; 대한민국; 싱가포르; 우크라이나; 말레이시아; 브라질; 멕시코; 뉴질랜드; 베트남
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스		III
작동 주파수	[MHz]	13,56
RFID 표준		ISO 15693

범위

운반속도	[m/s]	< 1
거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면	[mm]	250
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면	[mm]	300

ANT513



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF MCRWIDUS03

ID-tag에 대한 간격	[mm]	읽기	:	≤ 60
		정적		
		쓰기	:	≤ 60
		정적		
		레퍼런스 태그	:	E80370

인터페이스

통신 인터페이스	DATA / DTE10x
----------	---------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서

쇼크 내구성		EN 60068-2-29	40 g 6 ms
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms
진동 내구성		EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[년 (해)]	557	

기계적 데이터

무게	[g]	165,55
하우징		정사각형
감지면		선택가능한 5가지 위치
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 40 x 54
재질		하우징: PA; 금속부: 스텐레스

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색

비고

비고	다른 ID-tags에 대한 간격은 각각 해당되는 전산자료철을 보십시오. (E803xx)
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12, 회전 가능, 잠금; 코딩: A





연결부

