


EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

단종제품

대체 제품: AL1920

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 이더넷 인터페이스
2 스크류 터미널



어플리케이션

어플리케이션

컨트롤 캐비닛 사용을 위한 I/O 모듈

전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...30 DC
정격전압 DC	[V]	24
최대 전원 소모	[VA]	2,4
최대 전류 부하 합계	[A]	2

입력 / 출력

총 입력 및 출력 수	20
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 18; 디지털 출력 수: 10

입력

디지털 입력 수	18; (8 x 2 + 2 x 1)
디지털 입력의 입력 회로	PNP
전압 공급	[V] 24
입력의 최대 총 정격전류	[mA] 1600
입력전기 한계	[mA] 200
쇼트 방지 디지털 입력	yes



EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
부하 방지 디지털 입력		yes
출력		
디지털 출력 수	10	
회로	PNP	
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	200	
쇼트방지	yes	
갈바니 전류의 접속상태 분리	아니오	
엑추에이터 공급 출력	24 V DC	
인터페이스		
통신 인터페이스	IO-Link	
이더넷		
전송 속도	10; 100	
기록문(프로토콜)	EtherNet/IP; Modbus TCP	
IO-Link Master		
전송 타입	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
포트 클래스 A 번호	8	
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...70
저장온도	[°C]	-20...70
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급	IP 20	
테스트 / 인증서		
쇼크/진동 내구성	EN60068-2-6; EN60068-2-27	
기계적 데이터		
무게	[g]	404,5
크기	[mm]	105,3 x 45,2 x 113,6
재질	하우징: PA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색
비고		
포장당	1 갯수	



EtherNet/IP 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

전기적 연결

스크류 터미널: ; 스페이싱: 20 mm

	외부 전압
1	V- 외부 전압 GND DC
2	V- 외부 전압 GND DC
3	V+ 외부 전압 +24 V DC
4	V+ 외부 전압 +24 V DC
	IO-Link 포트 1...8
1	L+ 센서 공급 +24 V DC
2	L- 센서 공급 GND DC
3	DI 디지털 입력부
4	C/Q IO-Link / DI / DO
	내부 전압 디지털 입력/출력
1	L+ 센서 공급 +24 V DC
2	L- 센서 공급 GND DC
3	DI 디지털 입력부
4	DO 디지털 출력