DD0116


속도 모니터링용 평가 유닛

D100/110-240VAC/DC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DD0203

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 DIN 선로에 조립함

제품 특성		
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기	[mm]	75 x 55 x 110
어플리케이션		
어플리케이션		과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링
전기적 데이터		
정격전압 AC	[V]	110...240
정격전압 DC	[V]	110...240
정격전압 허용오차	[%]	< 10
정격전압 허용오차 2	[%]	20...10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1; 릴레이 출력 수: 1
출력		
디지털 출력 수		1
릴레이 출력 수		1
접촉 부하		6 A (250 V AC); B300, R300
아날로그 전류 출력	[mA]	...200
아날로그 전압 출력	[V]	...24

DD0116

속도 모니터링용 평가 유닛

D100/110-240VAC/DC

측정 범위 / 설정 범위		
설정범위	[Imp/min]	5...5000
정확성 / 편차		
히스테리시스	[Sr 의 %]	5...100
재연성	[Sr 의 %]	1
반응시간		
가동지연 시간	[s]	0,5...15
스프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 40
터미널 보호등급		IP 20
기계적 데이터		
무게	[g]	0,294
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기	[mm]	75 x 55 x 110
재질		플라스틱
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		스위칭 상태: LED, 녹색
		작동: 1 x LED, 녹색


DD0116

속도 모니터링용 평가 유닛

D100/110-240VAC/DC

전기적 연결

연결부



01:	사용되지 않음
02:	사용되지 않음
03:	DC 센서 공급 (-)
04:	센서 신호 pnp
05:	DC 센서 공급 (+)
06:	DC 전압 (-)
07:	DC 전압 (+)
08:	사용되지 않음
09:	공급 트랜지스터 출력 (+)
10:	트랜지스터 출력 pnp
11:	공급 트랜지스터 출력 (-)
12:	릴레이 normally closed
13:	릴레이 공통
14:	릴레이 normally open
15:	AC/DC 전압 (L/+)
16:	AC/DC 전압 (N/-)