


속도 모니터링용 평가 유닛

D100/ 27-60VAC/DC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DD0203

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 DIN 선로에 조립함



제품 특성

하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기 [mm]	75 x 55 x 110

어플리케이션

어플리케이션	과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링
--------	--

전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	27...60
정격전압 DC	[V]	27...60
정격전압 허용오차	[%]	< 10
정격전압 허용오차 2	[%]	20...10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	릴레이 출력 수: 1
--------------	-------------

출력

릴레이 출력 수	1
접촉 부하	6 A (250 V AC); B300, R300
아날로그 전류 출력	[mA] ...200
아날로그 전압 출력	[V] ...24

측정 범위 / 설정 범위

설정범위	[Imp/min] 5...5000
------	--------------------




속도 모니터링용 평가 유닛

D100/ 27-60VAC/DC

정확성 / 편차		
히스테리시스	[Sr 의 %]	5...100
재연성	[Sr 의 %]	1
반응시간		
가동지연 시간	[s]	0,5...15
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정	전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급	IP 40	
터미널 보호등급	IP 20	
기계적 데이터		
무게	[g]	289,6
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
크기	[mm]	75 x 55 x 110
재질	플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 녹색
	작동	1 x LED, 녹색

전기적 연결

연결부



- | | |
|-----|---------------------|
| 01: | 사용되지 않음 |
| 02: | 사용되지 않음 |
| 03: | DC 센서 공급 (-) |
| 04: | 센서 신호 pnp |
| 05: | DC 센서 공급 (+) |
| 06: | DC 전압 (-) |
| 07: | DC 전압 (+) |
| 08: | 사용되지 않음 |
| 09: | 트랜지스터 출력 공급 (+) |
| 10: | 트랜지스터 출력 pnp |
| 11: | 트랜지스터 출력 공급 (-) |
| 12: | 릴레이 normally closed |
| 13: | 릴레이 공통 |
| 14: | 릴레이 normally open |
| 15: | AC/DC 전압 (L/+) |
| 16: | AC/DC 전압 (N/-) |