

EVC713



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSP0010H04



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...90
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게	[g]	665
크기	[mm]	31,5 x 15,5 x 38
재질		하우징: TPU 주황색; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질		황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬		yes

EVC713



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSP0010H04

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색