




단종제품



- 1 LED DC-ok
- 2 포텐셔미터



전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	100...240
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
입력 전압 레인지 AC	[V]	85...264
출력 전압 DC	[V]	12...15
보호 클래스		I
출력 전압	[V]	조정가능
출력 전압 허용오차	[%]	2
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	4,5
최대 출력 전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	3,6
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[mV]	50
효율성 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
경감 (Derating)	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
메인 버퍼링 시간 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

출력

쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

작동 조건


주변온도	[°C]	-10...70
보호등급		IP 20



스위치-모드 파워 공급 12 V DC


PSU-1AC/12VDC-4.5A

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-1	방해에 대한 견고성
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	간섭 방사
	EN 61000-6-4	
쇼크 내구성	IEC 60068-2-27	
기계적 데이터		
무게	[g]	320
마운팅 타입		레일; (TH35 (EN 60715))
재질		PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
스크류 터미널: ...6 mm ²		
연결부		




다이아그램 및 그래프


블록 선도(신호를 그림 기호화함)




출력 커브



효율성 / 전원 상실을 위한 특성 곡선



정격감소를 위한 특성 라인



DN1023



스위치-모드 파워 공급 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

메인 버퍼링 시간을 위한 특성 라인

