




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DN4011
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터		
정격전압 AC	[V]	< 230; (전환 선택 가능함)
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
입력 전압 레인지 AC	[V]	88...132 / 187...264
보호 클래스		I
최대 power-on 지연시간	[ms]	42
Power-on 지연시간	[s]	42
출력 전압 허용오차	[%]	2
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	2,5
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[%]	1
안전장치(퓨즈즈)	[A]	2; (내장시킴)
경감 (Derating)	[W/K]	1 (60...70 °C)
출력		
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
보호등급		IP 20

DN2001



스위치 형태의 에너지 공급 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
기계적 데이터		
재질	알루미늄	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	LED, 녹색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
터미널: ...2.5 mm²		
연결부		

