




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DN4014
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터		
정격전압 AC	[V]	< 230
정격 주파수 AC	[Hz]	47...63
입력 전압 레인지 AC	[V]	85...132 / 184...264
출력 전압 DC	[V]	24...28
보호 클래스		I; (IEC 61140)
최대 power-on 지연시간	[ms]	80
Power-on 지연시간	[s]	< 80
출력 전압	[V]	조정가능
출력 전압 허용오차	[%]	2
최소 출력전압의 경우 최대 출력 전류	[A]	20
출력 회로 수		1
최대 잔류 리플	[%]	0,1
외부 입력 보호		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)
출력		
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes

DN2114



스위치 형태의 에너지 공급24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	1861,4
마운팅 타입		레일; (TH35 (EN 60715))
재질		알루미늄
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	출력 전압	LED, 녹색
	부하	LED, 적색
	쇼트	LED, 적색 플래쉬
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: 1,5...6 mm ²		
연결부		

