


IO-Link 데이터 메모리

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



어플리케이션

어플리케이션	IO-Link를 통한 데이터 저장
--------	--------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC
전류소모 [mA]	< 50
보호 클래스	III
메모리 용량 [bit]	1042432
메모리 타입	FRAM
최대 읽기 주기	무제한
최대 쓰기 주기	무제한

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM3 (230,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
프로파일	Smart Sensor: Device Identification	
SIO 모드	아니오	
필수 마스터 포트 타입	A	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	1423

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
저장온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
쇼크 내구성	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 반복됨
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 반복되지 않음
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

DSU100



IO-Link 데이터 메모리

DSU____KQRWIOUS03

UL 인증서	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	파일 번호 UL	E205959

기계적 데이터		
무게	[g]	59,8
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	20 x 7 x 48
재질		PBT; TPU; 스텐레스

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	Memory access	1 x LED, 황색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

