


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0025K04



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 50 AC / < 60 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항	cULus: ...75 °C
주변 온도 (이동) [°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)	cULus: ...75 °C
보호등급	IP 65; IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	974,5
크기 [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
재질	하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질	황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬	yes



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH040MSS0025K04

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	≥ 2 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m


비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 25 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

전기적 연결 - 소켓	
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨	




연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색

다이어그램 및 그래프




Derating $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 주변온도 [°C]

Y 전류 [A]

차폐특성



x 주파수 (MHz)

y 차폐 특성 (dB)

~에 따르면 DIN EN 60512-23-3