




CAN 인터페이스와 SAE J 1939 프로토콜을 보유한 RFID

읽기/쓰기 헤드

DTMHF INRWCSJUS03



어플리케이션

에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 일본; 중국; 대만; 인도; 싱가포르; 우크라이나
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압 [V]	9...32 DC
전류소모 [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
보호 클래스	III
작동 주파수 [MHz]	13,56
RFID 표준	ISO 15693

범위

거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면 [mm]	200
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면 [mm]	100
ID-tag에 대한 간격 [mm]	≤ 55

인터페이스

통신 인터페이스	CAN
----------	-----

CAN

기록문(프로토콜)	J1939
-----------	-------

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...85
저장온도 [°C]	-40...85
보호등급	IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 반복됨
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 반복되지 않음
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [년 (해)]		475



CAN 인터페이스와 SAE J 1939 프로토콜을 보유한 RFID
읽기/쓰기 헤드

DTMHF INRWCJUS03

기계적 데이터		
무게	[g]	199
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		하우징: 스텐레스; 보호 커버: PPS; LED 윈도우: PEI

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	CAN 커뮤니케이션	1 x LED, 적색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A

1	사용되지 않음
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L