




- 1 LED 황색/적색
2 LED 녹색



어플리케이션

어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 싱가포르; 중국
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 75
보호 클래스	III
작동 주파수 [MHz]	0,125

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

범위

운반속도 [m/s]	< 0,5
거리 읽기 / 읽기 헤드 정면	150
거리 읽기 / 읽기 헤드 측면	150



AS 인터페이스를 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTSLF MCRWASUS01

거리 읽기 / 읽기 헤드에 대한 참고사항	연루하여	:	
	읽기/쓰기 헤드		DTA200
	읽기 헤드		DTA201
거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면 [mm]			300
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면 [mm]			300
거리 쓰기 / 읽기 헤드에 대한 참고사항	연루하여	:	
	읽기/쓰기 헤드		DTA200
	읽기 헤드		DTA201
ID-tag에 대한 간격 [mm]	읽기	:	≤ 55
	정적		

인터페이스

통신 인터페이스	AS-i
----------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...60
저장온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67; IP 69K

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295	1999-03
쇼크 내구성	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF [년 (해)]		456

AS-i 특성값

AS-i I/O 구성 [hex]	7
AS-i ID 코드 [hex]	4
AS-i-증명서	87201

기계적 데이터

무게 [g]	168,3
하우징	정사각형
감지면	선택가능한 5가지 위치
크기 [mm]	40 x 40 x 54
재질	PA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작 전압	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색
	AS-i 데이터 커뮤니케이션 오류	1 x LED, 적색

비고

비고	다른 ID-tags에 대한 간격은 각각 해당되는 전산자료철을 보십시오. (E803xx)
포장당	1 갯수

AS 인터페이스를 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTSLF MCRWASUS01

전기적 연결

커넥터: 1 x M12, 회전 가능, 잠금; 코딩: A



연결부

