


DTA300



AS 인터페이스를 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTSLF DCRWASUS01



어플리케이션

어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 싱가포르; 중국
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 65
보호 클래스	III
작동 주파수 [MHz]	0,125

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

범위

운반속도 [m/s]	< 0,5
거리 읽기 / 읽기 헤드 정면	400
거리 읽기 / 읽기 헤드 측면	280
거리 읽기 / 읽기 헤드에 대한 참고사항	연루하여 : DTA300 읽기/쓰기 헤드 : DTA301 읽기 헤드 : DTA301
거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면 [mm]	500
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면 [mm]	500
거리 쓰기 / 읽기 헤드에 대한 참고사항	연루하여 : DTA300 읽기/쓰기 헤드 : DTA300 읽기 헤드 : DTA301



AS 인터페이스를 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTSLF DCRWASUS01

ID-tag에 대한 간격	[mm]	읽기 정적	:	≤ 80
---------------	------	----------	---	------

인터페이스

통신 인터페이스	AS-i
----------	------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295	1999-03
쇼크 내구성	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[년 (해)]	422

AS-i 특성값

AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	4
AS-i-증명서		83401

기계적 데이터

무게	[g]	414
하우징		정사각형
크기	[mm]	92 x 80 x 40
재질		하우징: PPE; 금속부: 다이캐스트 아연 / 황동 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작 전압	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색
	AS-i 데이터 커뮤니케이션 오류	1 x LED, 적색

비고

비고	다른 ID-tags에 대한 간격은 각각 해당되는 전산자료철을 보십시오. (E803xx)
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12, 회전가능; 코딩: A



DTA300



AS 인터페이스를 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTSLF DCRWASUS01

연결부

