


DTE910



RFID 평가 유닛 UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; 인도네시아
------------	----------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	24 DC
전류소모 [mA]	700
작동 주파수 [MHz]	902...928 (FCC); (싱가포르: 920...925 MHz 작동 주파수는 커뮤니케이션 표준을 싱가포르로 설정하여 활성화됩니다.)
안테나 접속	4; (TNC Reverse)
RFID 표준	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
전송 전력 ERP [mW]	2000; (싱가포르: ≤ 676 mW ERP 송신기 전력은 사용자에게 의하여 수동으로 제한되어야 합니다.)
임피던스 [Ω]	50

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4
----------	---

출력

디지털 출력 수	4
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	500



RFID 평가 유닛 UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션		소프트웨어
인터페이스		
통신 인터페이스		Ethernet
이더넷		
기록문(프로토콜)		TCP/IP; IP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...55
저장온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65
기계적 데이터		
무게	[g]	3125
하우징		정사각형
크기	[mm]	233,5 x 270 x 68
재질		하우징: 알루미늄; 보호용 커버: 플라스틱; TNC 소켓: 황동 / PTFE; 커넥터: 황동 / 플라스틱
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 적색 / 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - Ethernet		
커넥터: 1 x M12; 코딩: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
전기적 연결 - 공급		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	




RFID 평가 유닛 UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	스위치 출력 CMN
2	스위치 입력 3 / 스위치 입력 0
3	스위치 입력 CMN
4	0 V
5	U+
6	스위치 출력 3 / 스위치 출력 1
7	스위치 출력 2 / 스위치 출력 0
8	스위치 입력 2 / 스위치 입력 1