


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

에 대한 무선 인증

호주

전기적 데이터

동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	700
작동 주파수	[MHz]	916...927
안테나 접속		4; (TNC Reverse)
RFID 표준		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
전송 전력 ERP	[mW]	2000
임피던스	[Ω]	50

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효

디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4

입력

디지털 입력 수	4
----------	---

출력

디지털 출력 수	4
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	500

범위

RSSI 임계값	소프트웨어로 조정 가능
----------	--------------

소프트웨어 / 프로그래밍

파라미터 셋팅 옵션	소프트웨어
------------	-------



RFID 평가 유닛 UHF

DTEUHFEEAABRWELUS04

인터페이스		
통신 인터페이스	Ethernet	
이더넷		
기록문(프로토콜)	TCP/IP; IP	
사용 유형	파라미터 세팅	
Ethernet - EtherNet/IP		
기록문(프로토콜)	EtherNet/IP	
사용 유형	데이터 전송	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...55
저장온도	[°C]	-25...85
보호등급	IP 65	
기계적 데이터		
무게	[g]	3109
하우징	정사각형	
크기	[mm]	233,5 x 270 x 68
재질	하우징: 알루미늄; 보호용 커버: 플라스틱; TNC 소켓: 황동 / PTFE; 커넥터: 황동 / 플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 적색 / 녹색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - Ethernet		
커넥터: 1 x M12		
전기적 연결 - 공급		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	


전기적 연결 - 이더넷



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	스위치 출력 CMN
2	스위치 입력 3 / 스위치 입력 0
3	스위치 입력 CMN
4	0 V
5	U+
6	스위치 출력 3 / 스위치 출력 1
7	스위치 출력 2 / 스위치 출력 0
8	스위치 입력 2 / 스위치 입력 1