




어플리케이션

어플리케이션

최대 4개까지의 읽기/쓰기 헤드를 가진 타입 ANT41x/ANT51x

전기적 데이터

동작 전압

[V]

18...30 DC

전류소모

[mA]

< 3000

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효

디지털 출력 수: 4

출력

디지털 출력 수

4

각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]
력

500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

인터페이스

통신 인터페이스

Ethernet

공장설정

IP 어드레스: 192.168.0.79

subnet 마스크: 255.255.255.0

Gateway IP 어드레스: 192.168.0.100

Ethernet - EtherCAT

기록문(프로토콜)

EtherCAT

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...60

저장온도

[°C]

-20...85


보호등급

IP 67



RFID 평가 유닛 LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
진동 내구성	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[년 (해)]	108,28
기계적 데이터		
무게	[g]	394
크기	[mm]	115 x 46,2 x 85
재질	상단부: PA Grivory GV4H 주황색; 상단부: TPE; 하단부: GD-ALSi12	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	전압 공급	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, 적색 / 녹색
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
	입력 / 출력	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	보호 캡: M12, E73004	
비고		
비고	EtherCAT®는 독일 Beckhoff Automation GmbH로 부터 라이선스를 취득한 등록 상표 및 특허 기술입니다.	
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - Ethernet		
커넥터: 2 x M12; 코딩: D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
전기적 연결 - 전압 공급		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		



RFID 평가 유닛 LF/HF


DTELF/HFABRWECUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: 4 x M12; 코딩: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.