


접속 케이블

VSTGN040MSS0020K04STAN040MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
디자인	이더넷 케이블, D 코드화
어플리케이션	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 산업 어플리케이션 / 공장 자동화
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	30 AC / 60 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65; IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	1255,8
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 3 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

접속 케이블

VSTGN040MSS0020K04STAN040MSS

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: D; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



전기적 연결

케이블: 20 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 녹색, Ø 6,5 mm, screen됨; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

연결부



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨

