


이더넷 접속 케이블

VSTAN040MSS0020K04STGP040--S



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
디자인	이더넷 케이블, D 코드화
어플리케이션	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 산업 어플리케이션 / 공장 자동화
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	30 AC / 60 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	1,5

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
주변 온도 (이동) [°C]	-25...90
보호등급	IP 65; IP 67; (M12 플러그 / RJ45 플러그: IP 20)

기계적 데이터

무게 [g]	1236,8								
모듈형 본체 재질	TPU / PC								
너트 재질	황동, 니켈도금함								
적합한 연결사슬	yes								
적합한 연결사슬	<table border="1"> <tr> <td>자유로운 적용을 위한 편심거리</td><td>케이블 지름의 최소한 10 배</td></tr> <tr> <td>운행속도</td><td>5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임</td></tr> <tr> <td>구부러짐 간격</td><td>> 3 Mio.</td></tr> <tr> <td>비틀림에 대한 부하력</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임	구부러짐 간격	> 3 Mio.	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배								
운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임								
구부러짐 간격	> 3 Mio.								
비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m								

이더넷 접속 케이블

VSTAN040MSS0020K04STGP040--S

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: D; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm



전기적 연결

케이블: 20 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 녹색, Ø 6,5 mm, screen됨; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

연결부



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x RJ45, 일자형; 성형체: PC; 접촉점: 금으로 도금함

