


E3M151



접속 케이블

CONNECTION CABLE M12 5M



어플리케이션	
특수성(시스템)	보호된 케이블; 적합한 연결사슬
디자인	아날로그 비디오 출력을 가진 3D Smart 센서용 PAL
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	< 25 AC / < 60 DC
보호 클래스	III
작동 조건	
주변온도 [°C]	-40...80
보호등급	IP 67; IP 69K
기계적 데이터	
무게 [g]	274,3
재질	하우징: PUR; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접속 판: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
너트 재질	스테인레스 (1.4305 / 303)
적합한 연결사슬	yes
적합한 연결사슬	고정설치 위한 굴곡 반경 ≥ 60 mm
비고	
포장당	1 갯수

E3M151




접속 케이블

CONNECTION CABLE M12 5M

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



전기적 연결

케이블: 5 m, TPU, 흑색, Ø 6 mm, screen됨; 3 x 0,25 mm²

연결부



- 1: 화면
- 2: 사용되지 않음
- 3: 동축 스크린
- 4: 동축 케이블 코어
- 5: 사용되지 않음

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)

