


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0010H04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 67; IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

진동 내구성	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C 주파수당 50 스윙 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브
쇼크 내구성	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 6 쇼크 / -40 °C / 85 °C
지속적인 쇼크 내구성	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크 / -20 °C / 50 °C
급격한 온도변화	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 주기
염분 스프레이 테스트	EN 60068-2-52 Kb	자극정도 5 (4 테스트 주기)

기계적 데이터

크기	[mm]	15 x 15 x 43
재질		TPU

E10908



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0010H04

모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색