


E10190



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0002E03



어플리케이션

특수성(시스템)

적합한 연결사슬

전기적 데이터

동작 전압 [V] < 250 AC/DC

최대 전류 부하 합계 [A] 4; (40° C)

작동 조건

주변온도 [°C] -25...85

보호등급 IP 67

테스트 / 인증서

UL 인증서

Ta < 75 °C

파일 번호 UL E191684

기계적 데이터

무게 [g] 87,9

크기 [mm] 26 x 14,5 x 38,5

재질 TPU 흑색

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

적합한 연결사슬 yes

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 2 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

E10190



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0002E03

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결


케이블: 2 m, PVC, 황색, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



GN = 코어 색상 :
RD/BK = 녹색
RD/WH = 적색 / 흑색
 적색/흰색