


EVC945



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH050MSD0002C05



어플리케이션		
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬	
어플리케이션	CAN bus	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	214,5
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
비고		
포장당	1 갯수	



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTAH050MSD0002C05

전기적 연결


케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 8,4 mm, screen됨; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PUR, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부



코어 색상 :
 BK = 흑색
 BU = 청색
 RD = 적색
 WH = 흰색
 screen = 화면