


접속 케이블

VDOAH050MSD0005C05STAH050MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
어플리케이션	CAN bus

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
저장온도 [°C]	-25...55
보관 습도 [%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건	1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급	IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게 [g]	523,55
재질	하우징: PUR 흑색; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함
실링 재질	플루오르 탄성고무 (FKM)
적합한 연결사슬	yes



접속 케이블

VDOAH050MSD0005C05STAH050MSS

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m


비고

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 8,4 mm, screen됨; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

