


## 접속 케이블

VDOGH040MSS0002H04STAH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 어플리케이션

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                   |

## 전기적 데이터

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| 동작 전압       | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 3                   |

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...85 |
| 보호등급 |      | IP 68    |

## 기계적 데이터

|           |           |
|-----------|-----------|
| 재질        | PUR       |
| 모듈형 본체 재질 | PUR       |
| 너트 재질     | 황동, 니켈도금함 |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

## 접속 케이블

VDOGH040MSS0002H04STAH040MSS

## 전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



## 전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

## 연결부



## 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

