


접속 케이블

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
어플리케이션	CAN bus

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...80
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	176,5
크기	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금합
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	고정설치 위한 굴곡 반경	최소 5 x 케이블 직경
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.

비고

포장당	1 갯수
-----	------




접속 케이블

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합; 접촉점: 금으로 도금합; 조임 토크: 0,5 Nm




전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 7,2 mm, screen됨; 꼬임; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / 꼬임
 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / 꼬임

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 7,2 mm, screen됨; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

연결부



코어 색상 :
 BK = 흑색
 BU = 청색
 RD = 적색
 WH = 흰색
 screen = 화면

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합; 접촉점: 금으로 도금합; 조임 토크: 0,5 Nm

