


E11144



전선 연결된 플러그

SSTGH040ZDSFKSK



전기적 데이터

| | | |
|-------------|-----|-------------|
| 동작 전압 | [V] | < 250 AC/DC |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4 |

작동 조건

| | | |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...60 |
| 보호등급 | | IP 67 |

기계적 데이터

| | | |
|-----------|------|--------------|
| 무게 | [g] | 15,4 |
| 크기 | [mm] | 18 x 18 x 55 |
| 재질 | | PA 6.6 |
| 모듈형 본체 재질 | | PA 6.6 |
| 너트 재질 | | 아연, 니켈도금함 |

비고

| | | |
|-----|--|------|
| 포장당 | | 1 갯수 |
|-----|--|------|

전기적 연결

파고드는(접합시킬때) 기술: 0,34...0,75 mm²; 심선 절연 : PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); 케이블 피복: Ø 4...7,5 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: 아연, 니켈도금함



E11144



전선 연결된 플러그

SSTGH040ZDSFKSK

연결부

