




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EBC054

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬

전기적 데이터

동작 전압 [M]

10...30 DC

보호 클래스

III

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]

2


최대 전류 부하 합계 [A]

6



스플리터 박스

ZDO8F039MSS0005H10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	663
크기	[mm]	21 x 26 x 145
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M8
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s ² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함		
		


E11214

스플리터 박스

ZDO8F039MSS0005H10



연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색