


## 접속 케이블

VDOAH043MSS0004H04STGH040MSS

"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



## 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

## 전기적 데이터

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 동작 전압       | [V] | 10...36 DC |
| 보호 클래스      |     | II         |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4          |

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 전기적 디자인 | PNP |
|---------|-----|

## 작동 조건

|                    |      |                             |
|--------------------|------|-----------------------------|
| 주변온도               | [°C] | -25...90                    |
| 주변온도에 대한 참고사항      |      | cULus: ...75                |
| 주변 온도 (이동)         | [°C] | -25...90                    |
| 주변온도에 대한 참고사항 (이동) |      | cULus: ...75                |
| 보호등급               |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## 테스트 / 인증서

|      |         |       |
|------|---------|-------|
| MTTF | [년 (해)] | 20027 |
|------|---------|-------|

## 기계적 데이터

|           |      |                    |
|-----------|------|--------------------|
| 무게        | [g]  | 140                |
| 크기        | [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 |
| 모듈형 본체 재질 |      | TPU                |



## 접속 케이블

VDOAH043MSS0004H04STGH040MSS

|          |                  |                                                          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 너트 재질    | 황동, 니켈도금함        |                                                          |
| 씰링 재질    | 플루오르 탄성고무 (FKM)  |                                                          |
| 적합한 연결사슬 | yes              |                                                          |
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                                         |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s <sup>2</sup> 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 5 Mio.                                                 |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                                |

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 2 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

## 비고

|     |                              |  |
|-----|------------------------------|--|
| 조언  | "다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오. |  |
| 포장당 | 1 갯수                         |  |

## 전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



## 전기적 연결

케이블: 4 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## 연결부





## 접속 케이블

VDOAH043MSS0004H04STGH040MSS

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명한 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

