


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH080MSS0005K08

8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.
센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).



어플리케이션

특수성(시스템)

보호된 케이블

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	2

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	372
크기	[mm]	15 x 15 x 43
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12403



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH080MSS0005K08

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 흑색, screen됨; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 1...1,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



연결부



DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상

코어 색상 :

BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
PK =	분홍색
OG =	주황색
VT =	보라색
WH =	흰색
screen =	화면