


E12435



접속 케이블

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
어플리케이션	용접 어플리케이션
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	II
최대 전류 부하 합계 [A]	4

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
주변 온도 (이동) [°C]	-25...85
보호등급	IP 68

기계적 데이터

무게 [g]	816,2
크기 [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	아연 주조합
씰링 재질	플루오르 탄성고무 (FKM)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

E12435



접속 케이블

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

비고

비고	라벨 홀더 2개 길이 30 mm
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



전기적 연결

케이블: 30 m, PUR, 흑색, Ø 4,9 mm; 방사노출되지 않음 (재생산성); 용접 스파크 방지; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR, 투명함; 잠금: 아연 주조합; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

